

Клавиша с символом
Дверь

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	3287 01	1	01	4010337039846
Белый глянцевый	3287 03	10	01	4010337039853
Белый матовый	3287 27	5	01	4010337039877
Антрацитовый	3287 28	1	11	4010337039884
Цвет «алюминий»	3287 26	1	11	4010337039860
Черный матовый	3287 005	1	11	4010337067931
Серый матовый	3287 015	1	11	4010337110484
Нержавеющая сталь	3287 600	1	11	4010337045250

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
 - Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
 - Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/РН.
 - Возможна проверка напряжения спереди.
 - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
 - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
 - Легкодоступные рычаги расцепления.
 - Прочное основание из термопласта.
 - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
 - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-