

Клавиша с контрольным окошком

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	3290 01	1	01	4010337041610
Белый глянцевый	3290 03	10/100	01	4010337041627
Белый матовый	3290 27	10	01	4010337041641
Антрацитовый	3290 28	10	11	4010337041658
Цвет «алюминий»	3290 26	1	11	4010337041634
Черный матовый	3290 005	10	11	4010337067047
Серый матовый	3290 015	10	11	4010337110491
Нержавеющая сталь	3290 600	1/5	11	4010337045403

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
 - Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
 - Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/РН.
 - Возможна проверка напряжения спереди.
 - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
 - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
 - Легкодоступные рычаги расцепления.
 - Прочное основание из термопласта.
 - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
 - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-