

Клавиша

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	3296 01	10	21	4010337039341
Белый глянцевый	3296 03	10/100	21	4010337039358
Белый матовый	3296 27	10/100	21	4010337039372
Антрацитовый	3296 28	10/100	11	4010337039389
Цвет «алюминий»	3296 26	10	11	4010337039365
Черный матовый	3296 005	10	11	4010337065593
Серый матовый	3296 015	10	11	4010337110521
Нержавеющая сталь	3296 600	10	11	4010337043867

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
 - Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
 - Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/РН.
 - Возможна проверка напряжения спереди.
 - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
 - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
 - Легкодоступные рычаги расцепления.
 - Прочное основание из термопласта.
 - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
 - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-