

Клавиша с полем для надписи

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	3299 66	1	13	4010337096771
Антрацитовый	3299 67	1	13	4010337096788
Цвет «алюминий»	3299 65	1	13	4010337096764

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломящийся термопласт без галогенов
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Водозащищенный скрытый монтаж IP44

Технические характеристики

Высота поля для надписи: 12 мм

Указания

- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи с чистым полем и таблички для надписей с символами "Свет", "Звонок" и "Дверь".
