

## Вертикально расположенной клавишей с контрольным окошком

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	3490 03	1	01	4010337066705
Белый матовый	3490 27	1	01	4010337066736
Антрацитовый	3490 28	1	11	4010337066743
Цвет «алюминий»	3490 26	1	11	4010337066729
Черный матовый	3490 005	1	11	4010337066668
Серый матовый	3490 015	5	11	4010337124245

### Характеристики

- Плавающая переключаящая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.

- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-