

Клавиша, расположенная прямо с контрольным окошком

| Спецификация    | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-----------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| Белый глянцевый | 3490 66 | 1                   | 13          | 4010337066774 |
| Антрацитовый    | 3490 67 | 1                   | 13          | 4010337066842 |
| Цвет «алюминий» | 3490 65 | 1                   | 13          | 4010337066767 |

#### Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Водозащищенный скрытый монтаж IP44