

## Клавиша двойн., расположенная прямо

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	3495 03	1	01	4010337065647
Белый матовый	3495 27	10	01	4010337065661
Антрацитовый	3495 28	1	11	4010337065678
Цвет «алюминий»	3495 26	1	11	4010337065654
Черный матовый	3495 005	1	11	4010337065630
Серый матовый	3495 015	1	11	4010337110606
Нержавеющая сталь	3495 600	1/5	11	4010337065685

### Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.

- Возможна проверка напряжения спереди.
  - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  - Легкодоступные рычаги расцепления.
  - Прочное основание из термопласта.
  - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-