

Клавиша, расположенная прямо

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	3496 03	10	01	4010337121664
Белый матовый	3496 27	10	01	4010337066101
Антрацитовый	3496 28	10	11	4010337066262
Цвет «алюминий»	3496 26	1	11	4010337065999
Черный матовый	3496 005	10	11	4010337065944
Серый матовый	3496 015	1	11	4010337110590
Нержавеющая сталь	3496 600	1/5	11	4010337066279

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.

- Возможна проверка напряжения спереди.
 - Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
 - Можно использовать жесткие и гибкие провода.
 - Легкодоступные рычаги расцепления.
 - Прочное основание из термопласта.
 - По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
 - Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
-