

Расположенная прямо клавиша

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	3496 66	1	13	4010337066323
Антрацитовый	3496 67	1	13	4010337066651
Цвет «алюминий»	3496 65	1	13	4010337066286

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Водозащищенный скрытый монтаж IP44