

Вставка шнурового кнопочного выключателя 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.

| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| с распорочными захватами | 3565 00 | 1 | 01 | 4010337065081 |
| без распорочных захватов | 3865 00 | 1 | 01 | 4010337039167 |

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Глубина установки: | 32 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для жестких и гибких проводов до: | 2,5 мм ² |

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.