

Накладка с контрольным окошком для шнуrowого выключателя

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	3638 01	10	01	4010337042433
Белый глянцевый	3638 03	10	01	4010337042440
Белый матовый	3638 27	1	01	4010337042464
Антрацитовый	3638 28	1	11	4010337042471
Черный матовый	3638 005	1	11	4010337064350

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штифт/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.