

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ Штыревые клеммы

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	4188 01	10/100	21	4010337092872
Белый глянцевый	4188 03	10/100	21	4010337092896
Белый матовый	4188 27	10/100	21	4010337092940
Антрацитовый	4188 28	10/100	11	4010337092957
Цвет «алюминий»	4188 26	10/100	11	4010337092933
Черный матовый	4188 005	10/100	11	4010337092865
Серый матовый	4188 015	1/5	11	4010337092889
Нержавеющая сталь	4188 600	1/5	11	4010337092964

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
-