

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с монтажной пластиной

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	4440 13	10	13	4010337093060

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм²

Тип проводов: жесткие и гибкие