

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Штыревые клеммы**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	4453 01	10/100	01	4010337093718
Белый глянцевый	4453 03	10/100	01	4010337093732
Белый матовый	4453 27	10/100	01	4010337093763
Антрацитовый	4453 28	10/100	11	4010337093770
Цвет «алюминий»	4453 26	10	11	4010337093756
Черный матовый	4453 005	10/100	11	4010337093701
Серый матовый	4453 015	1/5	11	4010337093725
Нержавеющая сталь	4453 600	1/5	11	4010337093787

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-