

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
с полем для надписи
System 55**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	4457 01	1/5	01	4010337093244
Белый глянцевый	4457 03	1/5	01	4010337093268
Белый матовый	4457 27	1/5	01	4010337093329
Антрацитовый	4457 28	1/5	11	4010337093336
Цвет «алюминий»	4457 26	1/5	11	4010337093312
Черный матовый	4457 005	1/5	11	4010337093237
Серый матовый	4457 015	1/5	11	4010337093251
Нержавеющая сталь (лакированная)	4457 600	1/5	11	4010337093343

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».
-