© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Розетка SCHUKO 16 A 250 B∼ с полем для надписи System 55

**GIRA** Техпаспорт

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система	цен EAN
Кремовый глянцевый	4457 01	1/5	01	4010337093244
Белый глянцевый	4457 03	1/5	01	4010337093268
Белый матовый	4457 27	1/5	01	4010337093329
Антрацитовый	4457 28	1/5	11	4010337093336
Цвет «алюминий»	4457 26	1/5	11	4010337093312
Черный матовый	4457 005	1/5	11	4010337093237
Серый матовый	4457 015	1/5	11	4010337093251
Нержавеющая сталь (лакированная)	4457 600	1/5	11	4010337093343

## catalogue.gira.com

**GIRA** Техпаспорт

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

## Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

## Технические характеристики

Глубина установки: 29 мм

Тип проводов: жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм²

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».