

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с надписью «EDV»
System 55**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	4458 01	1/5	01	4010337093176
Белый глянцевый	4458 03	1/5	01	4010337093190
Белый матовый	4458 27	1/5	01	4010337093213
Антрацитовый	4458 28	1/5	11	4010337093220
Цвет «алюминий»	4458 26	1/5	11	4010337093206
Черный матовый	4458 005	1/5	11	4010337093169
Серый матовый	4458 015	1/5	11	4010337093183

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).

- Распорочные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.
- Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
-