

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с надписью «EDV» и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	4461 70	1/5	01	4010337117186

Характеристики

- Опорное кольцо заземлено вместе с распорчными захватами и винтами.
- Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Распорчные захваты в корпусе.
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.
- Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²

Указания

- Проверено в соответствии с T.N.O. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с DIN VDE 0620-1.