

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	4462 66	1/5	13	4010337093497
Антрацитовый	4462 67	1/5	13	4010337093503
Цвет «алюминий»	4462 65	1/5	13	4010337093480

### Характеристики

- Опорное кольцо с заземлением.

### Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов от: 1,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>

Температура окружающего воздуха

- повышенная защита от прикосновения: от 0 °С до 45 °С

### Указания

- Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
- При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
- Проверено в соответствии с Т.Н.О. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

## Комплект поставки

- Прилагается табличка для надписи «EDV».

---