

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ без распорочных захватов  
F100**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый гляцевый	4466 70	10	01	4010337117896

**Характеристики**

- Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
- Малая монтажная глубина.
- Большой и удобный рычаг расцепления.
- Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
- Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
- Прочное основание из термопласта.

**Технические характеристики**

Глубина установки:	29 мм
Тип проводов:	жесткие и гибкие
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>