

Сенсорный выключатель 4.95, 24 В, 1-клавишн.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	5051 003	1	02	4010337074960
Антрацитовый	5051 028	1	02	4010337074977

Характеристики

- Сенсорный выключатель 4.95 для подключения к системам управления 24 В.
- Сенсорный выключатель 4.95 можно дополнить наборами клавиш, которые заказываются отдельно. Поверхности управления наборов клавиш изготовлены из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра, такого как стекло, нержавеющая сталь или алюминий.
- Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
- Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (РТ1000).

Технические характеристики

Кнопочный выключатель	
- Номинальное напряжение:	AC/DC 24 В SELV
- Токовая нагрузка:	20 мА на каждый кнопочный выключатель
- Выходное сопротивление:	880 Ом
Светодиод	
- Номинальное напряжение:	DC 24 В SELV
- Потребляемый ток:	около 1 мА на каждый светодиод
Датчик температуры:	РТ1000, класс В
Класс защиты:	III
Глубина установки:	16 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°С до +45°С

Указания

- Подходит только для электрических цепей SELV.
 - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira www.marking.gira.com.
-

Комплект поставки

- Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
-