

Накладка датчика движения System 3000, 2,20 м Standard System 55

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	5375 01	1/5	02	4010337051138
Белый глянцевый	5375 03	1/5	02	4010337051145
Белый матовый	5375 27	1/5	02	4010337051169
Антрацитовый	5375 28	1/5	02	4010337051176
Цвет «алюминий»	5375 26	1/5	02	4010337051152
Черный матовый	5375 005	1/5	02	4010337051183
Серый матовый	5375 015	1/5	02	4010337087298
Нержавеющая сталь (лакированная)	5375 600	1/5	02	4010337051190

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- Регулируемый порог освещенности.
- 4 уровня настройки чувствительности.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.

Технические характеристики

Угол обзора:	180°
Значение яркости	
- Настраиваемое:	прим. от 5 до 500 лк
- Фиксированное:	Дневной режим
Чувствительность:	25, 50, 75, 100%
Степень защиты	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Время работы по инерции:	прим. 2 мин. фикс.
Высота монтажа до 2,20 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 15 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 10 м
Высота монтажа до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 10 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 9 м
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +45°C