

**Накладка датчика движения System 3000, 2,20 м Komfort BT
System 55**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	5376 01	1	02	4010337050261
Белый глянцевый	5376 03	1	02	4010337050537
Белый матовый	5376 27	1	02	4010337050612
Антрацитовый	5376 28	1	02	4010337050636
Цвет «алюминий»	5376 26	1	02	4010337050575
Черный матовый	5376 005	1	02	4010337050650
Серый матовый	5376 015	1	02	4010337087304
Нержавеющая сталь (лакированная)	5376 600	1	02	4010337050674

Характеристики

- Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
- Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
- Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
- При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.
- Возможно ручное переключение между режимами Автоматика, Постоянно Вкл и Постоянно Выкл на устройстве.

С вставкой выключателя System 3000

- Кратковременный режим.

С вставкой диммера System 3000

- Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
- Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.
- Функция основного освещения.
- Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Настройка порога освещенности.
- Возможность настройки чувствительности обоих датчиков по отдельности (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Настройка времени работы по инерции.
- Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
- Имитация присутствия.
- Предварительное предупреждение об отключении.
- Дневной режим.
- Тест прохождения.
- Функция таймера.
- Функция тревоги.

Технические характеристики

Угол обзора:	180°
Значение яркости	
- Настраиваемое:	прим. от 5 до 500 лк
- Фиксированное:	Дневной режим
Чувствительность:	0, 25, 50, 75, 100%
Степень защиты	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Время работы по инерции:	прим. от 10 с до 60 мин
Высота монтажа до 2,20 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 15 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 10 м
Высота монтажа до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	макс. 10 м
- Дальность действия в каждую сторону:	макс. 9 м
Мощность передачи:	макс. 2,5 мВт, класс 2
Дальность действия передатчика:	станд. 10 м

Температура окружающего воздуха: от -20°C до +45°C
