catalog

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка термостата помещения System 3000с разъемом для датчика

GIRA Техпаспорт

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен		EAN
	5395 00	1/5	02	401033703	6128

Характеристики

- Переключение электрического подогрева пола и термических сервоприводов.
- Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
- Вход для переключения в режим охлаждения.
- Прерывает процесс нагрева через 60 минут (защита от перегрева обогревателя).
- Возможно подключение дистанционного датчика (принадлежность).

Технические характеристики

Номинальное напряжение: АС 230 В, 50/60 Гц

Ожидание: от 0,1 до 0,5 Вт

Ток переключения: от 10 мА до 16 А

Присоединенная мощность:: макс. 3600 Вт

Рекомендуемая высота монтажа: 1,50 м Глубина установки: 24 мм

Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C