

## Корпус накладного монтажа System 106 5-местн.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Транспортный белый (лакированный)	5505 902	1	20	4010337022985
Антрацитовый	5505 910	1	20	4010337022992

Независимо от строительных работ корпуса уже можно монтировать в неотделанном здании. А проводку и модули можно добавить впоследствии, когда они понадобятся.

Корпуса поставляются из покрытого белой краской (RAL 9016) или цвета «антрацит» сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.

### Характеристики

- Очень малая монтажная высота 28,4 мм.
- Вертикальный и горизонтальный монтаж (только для 2-местн., 3-местн., 4-местн. и 5-местн. корпусов накладного монтажа) обеспечивают оптимальную адаптацию к месту монтажа.
- Подходит для применения на фасадах с комплексной системой теплоизоляции.

### Указания

- Корпус накладного монтажа, только 1-местн., для использования с модулем дверной станции и компонентами System 106 Keyless In.

### Комплект поставки

- Плоский кабель 10-полюсный, а также оконечные резисторы входят в комплект поставки (исключение: корпус накладного монтажа, 1-местн.).

## Габариты мм

1-местн.:	106,5	106,5	23,35
2-местн.:	106,5	213,0	25,35
3-местн.:	106,5	319,5	25,35
4-местн.:	106,5	426,0	25,35
2 x 2-местн.:	213,0	213,0	25,35
5-местн.:	106,5	532,5	25,35

---