

Опорное кольцо Modular Jack 2-местн.
Опорное кольцо от MJ-01 до MJ-10

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Опорное кольцо MJ-01	5601 00	10	01	4010337460015
Опорное кольцо MJ-02	5602 00	10	01	4010337460022
Опорное кольцо MJ-03	5603 00	10	01	4010337460039
Опорное кольцо MJ-04	5604 00	10	01	4010337460046
Опорное кольцо MJ-05	5605 00	10	01	4010337460053
Опорное кольцо MJ-06	5606 00	10	01	4010337460060
Опорное кольцо MJ-07	5607 00	10	01	4010337460077
Опорное кольцо MJ-08	5608 00	10	01	4010337460084
Опорное кольцо MJ-09	5609 00	10	01	4010337460091

Опорное кольцо MJ-10

5610 00

10

01

4010337460107

Технические характеристики

Габариты

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - MJ-01, MJ02, MJ-07: | Ш 14,8 x 19,5 мм |
| - MJ-03: | Ш 14,8 x В 20,0 мм |
| - MJ-04, MJ-09: | В 14,8 x 19,3 мм |
| - MJ-05: | Ш 16,7 x В 17,3 мм |
| - MJ-06: | Габариты |
| - MJ-08: | Ш 14,8 x В 19,0 мм |
| - MJ-10: | Ш 16,1 x В 18,5 мм |

Указания

- Только для винтового крепления.
 - Подходит для установки в каналы.
-