

Вставка: "тюльпан" аудио Разъем

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	5631 03	1/5	01	4010337460282
Черный матовый	5631 10	1/5	01	4010337460299

Технические характеристики

Глубина установки
- Разъем: мин. 10 мм

Указания

- Только для винтового крепления.
- Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
- При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.
- При использовании этих разъемов для подключенных устройств действует ограничение мощности в 15 Вт.
- Рекомендации по установке:

Коробки для электроники Kaiser

Скрытый монтаж: Арт. № Kaiser:1068-02

Монтаж в полую стену: Арт. № Kaiser:9062-94

Монтаж в бетон: Арт. № Kaiser:1268-40