

**Вставка Modular Jack RJ45 кат.6A 10 Гбит Ethernet и гнездо SAT-F
Переходник, SAT F, клемма со смещением изоляции, Modular Jack**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	5697 03	1/5	01	4010337463399
Черный матовый	5697 10	1/5	01	4010337463405

Технические характеристики

Глубина установки:	35 мм
Волновое сопротивление с SAT:	75 Ом
Для внутреннего провода:	Ø от 0,6 до 1 мм

Указания

- При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.