

**Вставка Modular Jack RJ45 кат.6А 10 Гбит Ethernet, 4-местн.**  
**Технология обжима со смещением изоляции**

| Спецификация    | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-----------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| Белый глянцевый | 5699 03 | 1                   | 01          | 4010337463474 |
| Черный матовый  | 5699 10 | 1                   | 01          | 4010337463481 |

**Технические характеристики**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Глубина установки                          |            |
| - Разъем:                                  | мин. 24 мм |
| - Технология обжима со смещением изоляции: | 35 мм      |

**Указания**

- При применении с переходниками учитывать следующее: Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку. Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.