

Дизайнерская рамка для дверной станции накладного монтажа 2-местн.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Цвет «алюминий»	8502 65	1	18	4010337032083
Антрацитовый	8502 67	1	18	4010337032113

Характеристики

- Дверная станция накладного монтажа полностью в сборе для вертикального накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
- С дизайном серии выключателей Gira TX_44.
- Устойчивый к скручиванию корпус накладного монтажа благодаря алюминиевому профилю.
- Установочная рамка из небьющегося термопласта с высокой устойчивостью к УФ-излучению +и устойчивой к возникновению царапин, легко очищаемой поверхностью.
- Защита от кражи благодаря винтам со звездообразным углублением.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электрeтный микрофон.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
- Возможность настройки громкости речи.
- Белая подсветка кнопок вызова со светодиодной технологией. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией на кнопочном выключателе вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.

Технические характеристики

Источник питания:	По 2-проводной шине
Разъемы	
- 2-проводная шина:	2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 винтовые клеммы

Степень защиты: IP44

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C
