

## LED-signalbelysning 230 V~

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
röd / grön	1171 00	1	02	4010337049289

### Egenskaper

- Med signallampan kan enkla signaleringar för till exempel behandlingsrum, konferensrum eller hotellrum realiseras.
- Hela insatsytan på 55 x 55 mm lysas upp homogent där den övre delen är röd och den nedre delen grön.
- De båda delarna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronbrytare.

### Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning:	1,0 W/5,6 VA
Ljusstyrka	
- röd:	0,1 cd
- grön:	0,3 cd
Inbyggnadsdjup:	30 mm
Anslutningsarea	
- maximum:	2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur:	0°C till +40°C

### Leveransen innehåller

- Två textskyltar "Bitte warten"/"Bitte eintreten" och "Do not disturb"/"Make up room" bifogas.

### Yttermåti mm

Insatsyta:	B 55	H 55
------------	------	------