

Utanpåliggande gonggong

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	1200 03 5806090	1	18	4010337200031

Egenskaper

- Den utanpåliggande gonggongen i Gira porttelefonsystem fungerar som extra signal.
- Komplette förmonterad utanpåliggande gonggong. Möjliggör en snabb och ren installation.
- Genom att integrera designvarianter från olika strömställarprogram ger man porttelefonen och elinstallationerna ett enhetligt utseende.
- Montering möjlig både med och utan täckram möjlig.
- Enkel installation genom avdragbara skruvklämmor.
- Enkel demontering av apparaten vid renoveringsarbeten.
- Fästhål för montage.
- Signalöverföring och försörjning av den utanpåliggande gonggongen via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
- Parallellkoppling av upp till tre gongar resp. svarsapparater.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Manöverknappar med integrerade ljusdioder för statusvisning.
- LED-indikering vid inkommande anrop.
- Möjlighet till anropsavstängning.
- Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
- Val av ringsignal – upp till fem olika ringsignalmelodier kan väljas.

Gonggongens manöverknappar styr följande funktioner

- Inställning av ringsignalmelodin.
- Till- och fränkoppling av ringsignal.
- Inställning av ringsignalens volym.

Tekniska data

Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar

- Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor
- Våningsanropsknapp: 2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C

Mått

- Apparat: B 55 x H 127 x T 20 mm

Hänvisningar

- Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram.
 - Vid montage med täckram krävs en 2-facks täckram utan mellanbalk.
-