

PTS infälld brytaraktor

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1211 00	1/5	18	4010337211006

Egenskaper

- Infälld brytaraktor för styrning av en extern gonggong eller andra förbrukare via Gira porttelefonbussen.
- Styrning av en potentialfri kopplingskontakt (24 V SELV/ 50 µA till 1,6 A AC/DC) på 2-trådsbussen.
- Den infällda brytaraktorn kan styras med: knapparna "Dörr" och "Ljus" på svarsapparaten, våningsanropsknappen på svarsapparaten, anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten, en potentialfri tryckknapp (i kombination med PTS-tryckknappsgränssnittet 2-kanals).
- Den infällda brytaraktorn kan användas i fyra olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min och impuls.
- Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
- Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.
- LED-indikering för programmering, funktionsval och tidsinställning.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via 2-trådsbuss
Potentialfri reläkontakt:	50 µA till 1,6 A vid AC/DC 24 V SELV
Antal programmerbara anropsknappar:	max. 16
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C
Mått	
- Infälld brytaraktor:	B 43 x H 28 x T 15 mm

Hänvisningar

- Den infällda brytaraktorn är avsedd för montering i en djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en PTS-busskopplare.