

Videomultiplexer

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1224 00	1	10	4010337229124

Egenskaper

- Videomultiplexer sammanför videosignalerna från portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-gatewayar.
- En videomultiplexer kan sammanföra videosignalerna från tre portregister med färgkamera. Med två videomultiplexrar kan videosignalerna från upp till fem portregister sammanföras.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

- Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
- Infälld (i en apparatdosa).
- Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

Spänningsförsörjning: DC 26 V $\pm$ 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar

- 2-trådsbuss IN: 6 x skruvklämmor
- 2-trådsbuss OUT: 2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur: -25°C till +70°C

Mått

- Videomultiplexer: B 36 x H 52 x T 27 mm

Hänvisningar

- Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videomultiplexern automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

- DIN-adapter medföljer.
