

Inbyggnadshögtalare

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	1258 00 5806027	1	18	4010337258001

Egenskaper

- Inbyggnadshögtalare för montage i brevlådeanläggningar, porttelefoner, dörrsideinstallationer eller frontplattor.
- Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas till de existerande skruvklämmorna.
- Signalöverföring och försörjning av högtalaren via den kortslutningssäkra 2-trådbussen med skydd mot polföväxling.
- Litet utförande.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontaktarna.
- Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
- Upp till åtta mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
- Färgkamera för portregister kan anslutas.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Röstvolym kan ställas in.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Kvittringston vid aktivering av anropsknappen.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 26 V \pm 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar	
- Buss med två ledare:	2 x skruvklämmor
- Extraförsörjning:	2 x skruvklämmor
- Mek. ringknapp, ringknappar:	8 x skruvklämmor
- Gemensam jord för ringtryckknappar:	1 x skruvklämmor
- Anslutningskabel:	2 x kontaktlist
- Video:	1 x kontaktlist
Kapslingsklass:	IP44
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C

Hänvisningar

- Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
- Om en färgkamera läggs till krävs en styrmodul Video.
- Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.

Yttermåti mm

B 101

H 67

D 27
