

## Portregister 3knapps TX\_44

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	1261 66 5806004	1	18	4010337261667
antracit	1261 67 5806005	1	18	4010337261674
alufärg	1261 65 5806003	1	18	4010337261650

### Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX\_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut med flera komponenter som anropsknappar, infomodul, färgkamera, Keyless In.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Belysning i anropsknapp med LED-teknologi, vitt ljus. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Kvittringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com) eller Gira textprogram.
- Binäringång för anslutning av en potentialfri tryckknapp (slutande kontakt) som anropsknapp.
- Anropsknapp 3knapps

### Tekniska data

- Spänningsförsörjning: via 2-trådsbuss
- Anslutningar busskopplare  
- Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor

- Extraförsörjning:	2 x skruvklämmor
- Binäringång:	2 x skruvklämmor
- Anslutningskabel:	2 x kontaktlist
- Video:	1 x kontaktlist

Anslutningar talinsats	
- Anslutningskabel:	2 x kontaktlist

Omgivningstemperatur: -25°C till +70°C

Kapslingsklass: IP44

Inbyggnadsdjup: 30 mm

---

## Hänvisningar

- Om endast två anropsknappar behövs ska knappskyddet för 3-knappars anropsknapp användas.

---

## Yttermåti mm

Namnskyltar:	B 62	H 18
--------------	------	------