

**Färgkamera för portregister
TX_44**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit	1265 66 5806010	1	10	4010337265665
antracit	1265 67 5806011	1	10	4010337265672
alufärg	1265 65 5806009	1	10	4010337265658

Egenskaper

- Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
- Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
- Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
- Signalöverföring och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
- Utvidgning av portregister med en färgkamera med automatisk dag- och nattomkoppling.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält i området framför porten.
- Automatisk motljuskomensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad temperaturstyrd kamerauppvärmning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via anslutningskabel
Anslutning anslutningskabel:	2 x kontaktlist
Kapslingsklass:	IP44
Spänningsförsörjning - upp till 2 kameror:	via anslutningskabel

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- fr.o.m. den tredje kameran: via spänningsförsörjningen för porttelefon

Anslutningar

- Anslutningskabel: 2 x kontaktlist
- Video: 1 x kontaktlist

Kameraelement: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv: 150°

Kamerans synliga övervakningsområde: 100°

Övervakat område (med 20° vridning): 140°

Färgsystem: PAL

Bildpunkter: 500 (H) x 582 (V)

Horisontell upplösning: 380 TV-linjer

Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: 1 lx

Ljuskänslighet i svart-vitt: 0,1 lx

Slutartid elektronisk bländare: upp till 1/100 000 s

IR-filter: Integrerad

Rekommenderad monteringshöjd för kamera: 1,50 m

Inbyggnadsdjup: 39 mm

Omgivningstemperatur: -20°C till +50°C

Hänvisningar

- Färgkameran får inte monteras direkt under en lampa.
 - Lämplig för montering i Gira energipelare.
 - Intelämplig för montering i belyst Gira energipelare.
-