

## Portregister Video utanpåliggande 1knapps

| Specifikation | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|---------------|--------------------|----|----|---------------|
| kritvit       | 1269 66<br>5806022 | 1  | 10 | 4010337269663 |
| antracit      | 1269 67<br>5806023 | 1  | 10 | 4010337269670 |
| alufärg       | 1269 65<br>5806021 | 1  | 10 | 4010337269656 |

## Egenskaper

- Kompletet förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
- I samma design som strömställarprogram Gira TX\_44.
- Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
- Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
- Stöldskydd genom torxskruvar.
- Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polföväxling.
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Vattentålig högtalare.
- Elektretmikrofon av hög kvalitet.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
- Kvittringston vid aktivering av anropsknappen.
- Röstvolym kan ställas in.
- Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
- Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
- Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
- Professionell text kan erhållas från Gira textservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com) eller Gira textprogram.
- Portregister med färgkamera, dörrhögtalare och anropsknappar.
- Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden.
- Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
- Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält.

- Automatisk motljuskompensation.
- Automatisk vitbalansering.
- Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
- Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning.
- Stänkvattentät täckplatta.
- Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

---

## Tekniska data

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Spänningsförsörjning:                       | DC 26 V $\pm$ 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar                                |                                     |
| - Buss med två ledare:                      | 2 x skruvklämmor                    |
| - Extraförsörjning:                         | 2 x skruvklämmor                    |
| Kapslingsklass:                             | IP44                                |
| Omgivningstemperatur:                       | -25 °C till +70 °C                  |
| Kameraelement:                              | CCD-sensor 0,85 cm (1/3")           |
| Vidvinkelobjektiv:                          | 150°                                |
| Synligt övervakningsområde:                 | 100°                                |
| Övervakat område (med 20° vridning):        | 140°                                |
| Färgsystem:                                 | PAL                                 |
| Bildpunkter:                                | 500 (H) x 582 (V)                   |
| Horisontell upplösning:                     | 380 TV-linjer                       |
| Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt: | 1 lx                                |
| Ljuskänslighet i svart-vitt:                | 0,1 lx                              |
| Slutartid elektronisk bländare:             | upp till 1/100 000 s                |
| IR-filter:                                  | Integrerad                          |
| Rekommenderad monteringshöjd för kamera:    | 1,50 m                              |
| Mått                                        |                                     |
| - Utan kamera:                              | B 110 x H 253 x D 19 mm             |
| - Med kamera:                               | B 110 x H 253 x D 40 mm             |
| - Namnskytt:                                | B 62 x H 62 mm                      |