

Spänningsförsörjning DC 24 V 300 mA

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
SMA	1296 00 5806068	1	18	4010337296003

Egenskaper

- Spänningsförsörjning DC 24 V för extern försörjning av Gira One-servern.

Tekniska data

Märkspänning - primär:	AC 230 V, 50/60 Hz
Märkspänning sekundär - sekundär:	DC 24 V
Märkström sekundär:	0,3 A
Säkring:	Finsäkring 250 V, T 125 mA
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +40 °C
Kapslingsklass:	IP 20

Yttermått

Modulära enheter (ME):	4
------------------------	---