

**Profil 55 för lodrätt och vågrätt montage  
2knappars**

| Specifikation                      | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
| aluminium kritvit blank (lackerad) | 1362 27<br>1851772 | 1  | 17 | 4010337362272 |
| aluminium                          | 1362 26<br>1851773 | 1  | 17 | 4010337362265 |

**Egenskaper**

- Med lednings- och kanalindragning på baksidan och på sidan.
- Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
- Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

**Hänvisningar**

- Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och jordade uttagen med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
- Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.

**Yttermåti mm**

|                 |     |    |    |
|-----------------|-----|----|----|
| 1knapp:         | 87  | 86 | 53 |
| 2knappars:      | 158 | 86 | 53 |
| 3-knappars:     | 230 | 86 | 53 |
| 5knappars:      | 372 | 86 | 53 |
| 5kanals 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8knappars:      | 587 | 86 | 53 |