

DALI vriddimmerinsats infälld med integrerad nätadel

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2027 00	1	02	4010337129608

Egenskaper

- Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
- Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
- Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.

Produktegenskaper utan programmering

- DALI infälld vriddimmerinsats med integrerad nätadel för upp till 26 DALI deltagare.
- Parallellkoppling av upp till 4 DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätadel för försörjning av upp till 104 DALI deltagare.
- Multimasterkompatibel.
- LED för enhetslokalisering.
- Kortslutningssäker DALI nätadel.
- Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka.
- Spara gränsvärden för färgtemperatur.

Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon

- Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar.
- Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning.
- Kan användas för att styra en DALI-2 grupp.
- Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning:	max. 2 W
Märkspänning DALI:	DC 16 V (typ.)
Garanterad busström:	52 mA
Tillåten busström:	max. 250 mA
Kortslutningsström:	max. 61 mA
Antal DALI deltagare:	max. 26

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

Antal DALI infällda vriddimmerinsatser med
integrerad nätrel som kan parallellkopplas:

max. 4

Färgtemperaturinställning:

2000 till 10000 K

Omgivningstemperatur:

-5 °C till +45 °C