

Konstantreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	2100 01	1	06	4010337048022
kritvit blank	2100 03	1	06	4010337048039
kritvit sidenmatt	2100 27	1	06	4010337048060
antracit	2100 28	1	06	4010337048077
alufärg	2100 26	1	06	4010337048053
svart matt	2100 005	1	06	4010337037255
grå matt	2100 015	1	06	4010337083016
rostfritt stål	2100 600	1	06	4010337021520

Egenskaper

- Temperaturbörvärdet förskjuts med inställningsvredet.
- En närvaroknapp används för omkoppling mellan komfort- och standby-drift.
- De aktuella förhållandena visas på konstantreglaget med LED-lampor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 23 mm
