

IP-gränssnitt för KNX

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
SMA	2168 00 1740159	1	26	4010337084457

Egenskaper

- För anslutning av en PC till KNX bussen för att kunna adressera, programmera och felsöka KNX komponenter.

Tekniska data

KNX medium:	KNXnet/IP u. TP1-256
Märkspänning:	DC 24 till 30 V
IP-kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stöds:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Anslutningar	
- IP:	2 x uttag RJ45
- KNX:	Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur:	0°C till +45°C

Hänvisningar

- Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.

Yttermått

Modulära enheter (ME):	2
------------------------	---