

## LED-orienteringsbelysning 230 V~ vit

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN           |
|---------------|------------|----|----|---------------|
| vit           | 2361 00    | 1  | 02 | 4010337084907 |
| varmvitt      | 2364 00    | 1  | 02 | 4010337121749 |

## Egenskaper

- LED-orienteringsbelysning för privat och kommersiell användning.
- Orienteringsbelysningen används t.ex. för belysning av trappsteg och som orienteringshjälp i mörka rum.
- Ljusstyrkan i lampan kan ställas in individuellt.
- Det kan läggas in en folie i täckplattan, som kan förses med en individuell text.
- För rums- och vägmärkningen kan piktogram läggas in.

## Tekniska data

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Märkspänning:            | AC 230 V, 50 Hz  |
| Effektförbrukning:       | 1,7 W/8,5 VA     |
| Ljusstyrkeintervall:     | 3 till 100 %     |
| Antal LED:er:            | 4                |
| Färgtemperatur<br>- vit: | ca 5000 K        |
| Inbyggnadsdjup:          | 30 mm            |
| Omgivningstemperatur:    | 0 °C till +40 °C |

## Hänvisningar

- Professionell text kan erhållas från Gira textservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).

---