

System 3000 Universal-LED-effektförstärkare för montering på DIN-skena

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
SMA	2383 00	1	02	4010337031383

Egenskaper

- Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen-lampor, induktiva transformatorer för halogen-, HV-, LED- eller kompaktlysror.
- Manövreras med framförkopplad dimmer.
- Försörjning av de anslutna lasterna via gemensam lastledning.
- Elektroniskt övertemperaturskydd.

Tekniska data

Märkspänning: AC 230V, 50/60Hz

Standby: 0,3 W

Anslutningsledning vid 45 °C

- HV-LED-lampor (fassnitt): 50 till 100 W
- HV-LED-lampor (fasfrånsnitt): 200 W
- Glödlampor: 210 till 420 W
- HV-halogen: 210 till 420 W
- Tronic-Trafos: 210 till 420 W
- Lindad transformator: 210 till 420 VA

Ledningslängd

- Last: max. 100 m

Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.
- Den maximala belastningen och antalet effektförstärkare är avhängig av dimmern. En referenslista finns i den tekniska bilagan eller i bruksanvisningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2
