

Närvarodetektor och rörelsedetektor 360° Kompakt

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2399 02	1	02	4010337019381

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- 2-punkts-ljusstyrning.
- Funktionerna kan ställas in med IR-fjärrkontroll.
- Reducering av övervakningsfältet med avskärmning eller avstängning av enskilda sensorer.
- Användning med IR-fjärrkontroll, hjälpenhet 2-tråds eller vipptryckknappar.
- Inlärningsfunktion för anpassning av ljusstyrketröskeln, i kombination med IR-fjärrkontroller.
- Avstängningsvarning.
- Korttidsdrift t.ex. för styrning av givare för ljudsignaler.
- Närvarosimulering.
- Funktion som skymningsrelä.
- Dynamisk fördröjningstid.
- Utökning av övervakningsfältet genom parallellkoppling av flera enheter.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
Standby:	max. 0,3 W
Batteri för fjärrkontroll	
- Typ:	CR 2025
- UN-nr:	3091
Monteringshöjd:	ca 2,20 m till 6,0 m
Monteringshöjd 3 m	
- Övervakningsvinkel:	360°
- Övervakningsområde:	Ø ca 20 m
Ljusstyrka:	ca 5 till 2000 lx
Eftersläpningstid	
- Inställningsbart:	ca 10 sek till 30 min
- Korttidsdrift:	ca 0,5 s
Kopplingsström vid 35 °C	
- Resistiv:	16 A (AC1)

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

- Lysrör:	4 AX
Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C	
- Glödlampor:	2300 W
- HV-halogen:	2000 W
- Tronic-transformator:	1500 W
- Lindad transformator:	1000 VA
- LED-lampor:	Typ. 400 W
- Kompaktlysör:	Typ. 400 W
- Ljusrör, okompenserade:	920 VA
- Kapacitiv last:	690 VA (560 µF)
Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C	
- Glödlampor:	1150 W
- HV-halogen:	1000 W
- Tronic-transformator:	750 W
- Lindad transformator:	500 VA
- LED-lampor:	Typ. 200 W
- Kompaktlysör:	Typ. 200 W
- Ljusrör, okompenserade:	460 VA
- Kapacitiv last:	345 VA (560 µF)
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Inställningarna som krävs för driftsättning utförs med IR-fjärrkontrollen PIR 1 (tillbehör) för installatören.
- Takmontering inomhus, utanpåliggande.

Leveransen innehåller

- IR-fjärrkontroll PIR 2 för kunden ingår.
- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.

Yttermåti mm

Ø 103 H 63
