

Rörelsevakt Cube 240

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---------------|------------|----|----|---------------|
| kritvit blank | 2444 02 | 1 | 08 | 4010337056423 |
| antracit | 2444 10 | 1 | 08 | 4010337056409 |

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
- Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
- Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
- Testdrift för utvärdering av aktivt område.
- Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
- Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
- Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
- Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
- Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
- Fjärrmanövrering är ett tillval.
- Övervakning av golv och bakre del.

Tekniska data

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Märkspänning: | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Brytström | |
| - Resistiv: | 16 A (AC1) |
| Anslutningseffekt | |
| - 230 V LED: | Typ. 200 W |
| - Glödlampor: | 2000 W |
| - Ljusrör, okompenserade: | 1000 VA (cos ϕ = 0,5) |
| - Ljusrör, parallellkompenserade: | 500 W (45,6 μ F) |
| - Lysrörslampor, radkompenserade: | 900 W |
| Kapacitiv belastning: | 176 μ F |
| Ljusstyrka | |
| - Ljusstyrka: | 2 till 1000 lx |

Inställningsreglage

- Eftersläpningstid: 5 sek till 15 min

Anslutningsarea

- Entråds: max. 2,5 mm²
- femtråds utan ledarändhylsa: max. 2,5 mm²
- fintråds utan ledarändhylsa: max. 1,5 mm²

IP-klass: IP54

Omgivningstemperatur: -25 °C till +55 °C

Övervakningsvinkel: 240°

Monteringshöjd 2,50 m

- Räckvidd framåt, max.: ca 16 m
- Räckvidd åt var sida, maximalt: ca 16 m

Hänvisningar

- Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
- Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
- Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingsströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller

- Täckåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

Utän lins: 87 87 85
