

**Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars
Typ A/typ C**

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
kritvit blank	2459 70	1	02	4010337129967

Egenskaper

- Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
- Upp till två enheter kan laddas samtidigt.

Tekniska data

Ingångsspänning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-anslutning:	1 x typ A, 1 x typ C
Utgångsspänning USB:	DC 5 V
Laddström	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Standby:	≤ 80 mW
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Inbyggnadsdjup:	31 mm
Omgivningstemperatur:	+5° C till +35° C

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
- Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.
- En djup apparatdosa rekommenderas.

Leveransen innehåller

- USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.
