

Insats rumstermostat 230 V~/10 A med slutande kontakt, kontrollampa och sensor för elektrisk golvvärme

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2474 00 8580710	1	02	4010337104407

Egenskaper

- Elektronisk termostat för styrning av elektrisk golvvärme eller golvtempereringssystem.
- Reglering av golvtemperatur i stängda utrymmen.
- Manuell avstängning av golvtemperaturregleringen.
- Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka.
- Extern temperatursensor (fjärsensor).
- Frostskyddsfunktion.
- Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
- Värmeavbrott i 5 minuter efter en timme vid konstant uppvärmning.
- Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.

Tekniska data

Märkspänning:	AC 230 V, 50 Hz
Brytström:	max. 10 A
Anslutningseffekt - Resistiv last:	2300 W
Standby:	< 0,15 W
Ledningslängd - Ingångar:	max. 100 m
Montering:	i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Fjärrgivare - Anslutningsledning: - förlängningsbar: - förlängningsbar:	4 m max. 50 m 2 x 1,5 mm ²

Hänvisningar

- Dra fjärrgivare i golvet i tomrör.
 - Tilledningen till fjärrsensorn är förlängningsbar till 50 m med 2-trådig ledning (2 x 1,5 mm²).
-

Leveransen innehåller

- Fjärrsensor i plasthätta ingår i leveransinnehållet.
-

Yttermåti mm

Givare: Ø 7,8 H 20
