

Plintlist 6-kanals 230 V~

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2479 00	1	02	4010337110187

Egenskaper

- Plintlist för ledningsdragnings av rumstermostater och termiska ställdon.

Tekniska data

Effektförbrukning:	230 V, 50 VA
Säkring	
- 230 V:	T4AH
Antal	
- Värmezoner:	6
- Rumstermostat:	max. 6
- Ställdon:	max. 15
Inkopplingsström	
- per ställdon:	max. 500 mA
Märkström	
- alla ställdon:	max. 24 W
bryteffekt	
- Pumpstyrning:	2 A/200 VA induktiv
Anslutningar	
- Pumpstyrning:	1
- Värma/kyla omkoppling:	1
- extern timer:	1
- Rumstermostat:	6
- Spänningsförsörjning 230 V:	1
Funktion:	NC
Funktionssätt:	Typ 1/typ 1.C
Kapslingsklass:	II

Omgivningens luftfuktighet: 80 % ej kondenserande

Omgivningstemperatur: 0 till +50 °C

Anslutningsbar ledararea: 0,2 till 1,5 mm²

Yttermåti mm

B 326,5

H 90

D 50
